

カードの除菌装置！感染予防に最適！

カードクリーナ

シーンに応じてカードクリーナ2機種をご提案します！

新型コロナウイルスの影響で「洗浄」「消毒」「除菌」「抗菌」などの言葉をこれまでよりも目にするようになりました。人・モノが衛生的で清潔な状態が求められております。各団体で「不特定多数が接触する設備の消毒」に関するガイドラインを定め、手作業による除菌に取り組まれておりますが、作業負担が大きく省力化が求められております。“カード”においても、人から人に手渡しされる場面は多く、手洗いや手先指の消毒は十分行われていても“カード”自体の除菌は行われていないのが現状です。そこで当社では、カード除菌を行う「カードクリーナ」2機種をご提案いたします。

カードクリーナ
CL-76S



高速で最大
200枚を
一括除菌

手作業による
除菌のかわりに！

カードクリーナ
CL-76D



コンパクト
サイズ、
1枚差しタイプ

手渡し
のかわりに！

製造元：株式会社マースウィンテック

| 仕様／製品名 | CL-76S／最大200枚連続対応（ディスペンサ付き） | CL-76D／1枚差しタイプ（卓上型） |
|--------------|--|--------------------------------|
| 外形寸法 | 全長255×幅145×高さ253mm（270mmアクリルカバー） | 全長215×幅115×高さ239mm |
| 電源 | AC100(V)（専用アダプタによる） | |
| クリーニング方式 | 一括クリーニング方式 | 都度クリーニング方式 |
| クリーニング方法（共通） | クリーニング液を含ませたクリーニングパッドにカードが通過する事でカード両面にアルコール液を塗布 | |
| クリーニング液（共通） | アルコール系カードクリーニング専用液（濃度58%程度） | |
| クリーニング速度 | 1.5秒以下／枚 | 2秒以下／枚 |
| 搬送方式 | 蹴り出しローラー（ディスペンサ）及び搬送ローラによる | 搬送ローラによる |
| ストック枚数 | 200枚 | - |
| 動作寿命（共通） | 50万枚程度 ※モータやローラ等の交換・再整備を行う事で継続使用が可能。 | |
| 挿入／排出 | ストック部にカードをセット／装置前方へ排出 | 装置後方よりカード1枚を挿入／装置前方へ排出 |
| 対象カード | JISカードサイズ標準：t = 0.76mm ※薄カード応相談 ※各種カードの対応状況に関しては下記参照願います。 | |
| カード搬送 | ディスペンサより1枚毎排出 | 後方挿入⇒前方排出 |
| カード積載容量 | 200枚 ※t = 0.76mm時 | - |
| 操作・動作 | カードをセットしてスタートスイッチ ON。カードが無し⇒自動停止。 | カードを挿入するとカード取り込み開始⇒前方排出後、自動停止。 |
| 保証期間（共通） | 12か月間 ※故障時の対応はセンドバックとなります。代替機の用意はございません。 | |
| 付属品 | 専用除菌液（250ml）×1本 +クリーニングパッド×1セット（2個入り） ※約10,000枚分 | |

※対象カード以外のカードの使用時や、専用除菌液以外を利用した場合は、保証外となります。

【各種カードの対応状況について】

| | |
|-------------|---|
| ・磁気ストラップカード | 磁気ストライプに書き込まれたデータの破損や消失に関しては保証外となりますが、ご利用には問題ございません。 |
| ・エンボスカード | CL-76D(1枚差しタイプ；卓上型)での利用は問題ございません。但し、クリーニングパッドの交換頻度が、通常カードご利用より、早くなる可能性があります。予めご了承願います。CL-76Sは詰まりが発生する可能性があります。対象外となります。 |
| ・ロイコ付きカード | 印字品質の低下、リライト品質の低下、印字形状の変化等に関しては保証外となりますが、ご利用には問題ございません。 |

※上記カード及び、その他、ご利用検討のカードに関しての機能については、保証外となります。事前にご利用に問題無い事を確認の上、本クリーナーをご活用頂けますよう、お願いいたします。
※仕様や意匠デザインは予告なく変更する場合があります。※印刷後のカードに対する使用を想定しております。印刷前のカードに対する使用については責任を負いかねます。

《販売元》

FUJIFILM

富士フイルム イメージングシステムズ株式会社
イメージテック事業本部

IDシステム事業部 〒141-0031 東京都品川区西五反田3-6-30 富士フイルム五反田ビル
TEL 03-5745-2281 FAX 03-5487-0077

ビジネスソリューション事業部 TEL 03-5745-2282 FAX 03-5487-0861

大阪営業所 〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋4-3-18 HK今橋ビル8階
TEL 06-6205-6532 FAX 06-6205-6531

●掲載されている内容は予告なしに変更される事がありますのでご了承ください

ホームページ <http://ffis.fujifilm.co.jp/>
製品ホームページ https://sp-jp.fujifilm.com/id_ic/

